

# 過濾調壓閥

## LFRS-1/2-D-O-DI-MAXI

料號: 194817

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

調節頭可鎖定, 不具壓力錶, 適合於額定壓力 12 bar, 用於未潤滑的壓縮空氣

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



### 技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驅動器鎖	整合鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	過濾調壓閥不具壓力錶
最大冷凝物容積	43 cm <sup>3</sup>
杯罩保護	金屬保護杯罩
壓力錶	Prepared for G1/4
操作壓力	1 ... 16 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
標準額定流量	4,500 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,880 g
安裝類型	線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC