


圓形氣壓缸

CRHD-40- -PPV-A-MQ

料號: 195508

FESTO

耐腐蝕圓形氣壓缸，軸承端蓋採用外螺紋，平滑型端蓋具4個螺紋孔



代表範例

技術參數

特性	值
行程	10 ... 500 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-20 ... 80 °C
緩衝長度	19.5 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
0 mm行程時的運動質量	198 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	16 g
0 mm行程時的基本重量	1,154 g
每 10 mm 行程所增加的重量	42 g
氣壓連接	G1/8
Material cover	高合金鋼, 耐腐蝕
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕