

圓形氣缸 CRHD-40- -PPV-A-MS-S6

訂貨編號: 195556

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 行程 | 10 mm...500 mm |
| 活塞直徑 | 40 mm |
| 緩衝 | 氣動緩衝，兩端可調 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 結構特點 | 缸徑 活塞桿 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 訂製品 | 耐高溫密封件，最高 120 °C |
| 工作壓力 | 1 bar...10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 環境溫度 | -20 °C...120 °C |
| 緩衝長度 | 19.5 mm |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 633 N |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程 | 754 N |
| 0 mm 行程的移動質量 | 198 g |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量 | 16 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 1154 g |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 42 g |
| 氣動介面 | G1/8 |
| 蓋子材料 | 高合金不鏽鋼 |
| 密封件材質 | FPM |
| 外殼材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 活塞桿材質 | 高合金不鏽鋼 |