

單向節流閥



GRLA-F-1/8-QS-6-D

料號: 195598
將停止供貨的產品

耐腐蝕能力強

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	QS-6
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
驅動類型	手動
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	255 l/min
逆止方向上的標準額定流量	111 ... 280 l/min
環境溫度	0 ... 150 °C
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0.2 ... 10 bar
節流方向上的標準流量: 6 -> 0 bar	370 l/min
鎖止方向上的標準流量: 6 -> 0 bar	330 ... 390 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
儲藏溫度	-10 ... 150 °C
介質溫度	0 ... 150 °C
額定鎖緊扭矩	3 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 10 %
產品重量	23 g
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
密封件的材料訊息	FPM
材料訊息, 中空螺栓	鍛造鋁合金
釋放環的材料訊息	黃銅 鍍鎳
調節螺釘的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
擺動接頭的材料訊息	黃銅 鍍鎳