


氣壓接口 CPX-GP-CPA-14

料號: 195712
將停止供貨的產品

用於模組化電氣閥島 CPX.

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
閥島介面	型號 12, CPA14
診斷	- 每個電磁線圈的接線切斷 - 閥的短路 - 閥的電壓不足
閥位的最大數量	24 適用於單穩態閥
LED顯示	- 1 群組診斷 - 閥上的通道狀態
參數配置	每一通道上的安全防護裝置 每一通道的作用力 每一通道上的閒置模式 線路斷電/通道監控 短路監控 負載電壓監控
防護(短路)	每個閥輸出的內部電子保險絲保護
工作電壓範圍 DC	20.4 ... 26.4 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typically 15 mA (power supply for electronics) Typically 30 mA (load voltage supply for valve)
每一通道最大的電源供應	0,2 A
每一模組最大的集合氣流量	4 A
額定工作電壓 DC	24 V
電絕緣通道 - 內部匯流排	是, 用於額外的電源供應
耐腐蝕等級 CRC	2
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	150 g
電氣連接	Fieldbus
外殼的材料訊息	PA-加強