


# 輸出模組 CPX-4DA

料號: 195754

FESTO

用於模組化電氣閥島 CPX, 4 數位輸出.



## 技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊和連接技術) 50 mm x 107 mm x 50 mm
產品重量	42 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	取決於連接塊
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-加強 PC
LED顯示	1 group diagnostics 4 channel diagnostics 4 channel status
診斷	Short circuit/overload per channel 低電壓, 輸出
輸出的數量	4
參數配置	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Behaviour after short circuit Module monitoring
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
操作電壓時的內部電流耗損量	典型的 16 mA
特性曲線, 輸出	基於 IEC1131-T2
邏輯開關, 輸出	PNP (正向切換)
每個模組的最大剩餘電流輸出	4 A
每一通道最大的電源供應	1 A (24 W 照射負載)
電絕緣通道 - 通道	否
電絕緣通道 - 內部匯流排	是, 用於中間供應
防護( 短路 )	每個通道的內部電子保險絲保護