



# 圓形氣壓缸 ESNU-32-50-P

料號: 195872

FESTO

符合 DIN ISO 6432標準，終點具彈性緩衝環，多種安裝選項，具或不具其它的安裝元件。



## 技術參數

特性	值
行程	50 mm
活塞直徑	32 mm
活塞桿螺紋	M10x1,25
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
Operating pressure MPa	0.12 ... 1 MPa
操作壓力	1.2 ... 10 bar
操作模式	單動 推的動作
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
環境溫度	-20 ... 80 °C
彈簧復位力, 回縮	20 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	20 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	442.2 N
運動質量	166 g
0 mm行程時的運動質量	121 g
每 10 mm 行程所增加的重量	15.5 g
0 mm行程時的基本重量	370.5 g
產品重量	448 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	9 g
安裝類型	具配件
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material cover	鍛造鋁合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	高合金鋼
Material cylinder barrel	高合金鋼, 耐腐蝕