


連接電纜

KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B

料號: 196065

FESTO

用於 CPE-M1BH 和 CPE10SC 型電磁閥，以及 MPV Multi-pin分配器



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
附加功能	保持電流的降低
切換位置指示器	LED
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
緊固扭矩	0.25 Nm
產品重量	54 g
電氣連接	直角式插座 / 直式插頭 正方形設計 / M8x1 2-pin / 3-pin
電纜結構	2x0,25
電纜直徑	3.4 mm
電纜長度	2.5 m
保護性接地	還未上市
安裝類型	通過M2中心螺絲安裝在電磁閥上
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PA
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)
壓接連接件的材料訊息	青銅