


# 電纜插座

## ASI-SD-FK180

料號: 196089

FESTO

用於AS-I帶狀電纜，旋轉180度



### 技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔
裝配位置	任何
產品重量	6.2 g
電氣連接	2-pin 直式插頭插座
工作電壓範圍 DC	$\leq 75$ V
工作電壓範圍 AC	$\leq 60$ V
容許的電流負載	3 A
端子截面	1.5 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA
Material electrical contact	青銅