

# 安裝板 VN-T6-BP-NRH

訂貨編號: 196956

FESTO



## 資料表

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
最大緊固扭矩	0.8 Nm
產品重量	12.4 g
安裝方式	具通孔 透過 H 型導軌
材料說明	RoHS 合規
板材料	加強型聚醯胺
閘門材料	POM