


# AS-I 模組

## ASI-EVA-4E-M12-5POL

料號: 197069

FESTO

AS-I介面用於 4 個感測器輸入



### 技術參數

特性	值
極性保護	用於工作電壓
DC工作電壓, AS-I接口	26.5 ... 31.6 V
最大輸入口數量	4
殘餘波動, AS-I接口	20 mVss
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
產品重量	200 g
輸入特性	符合 IEC 1131-2 第2類
邏輯輸入電路	PNP (正向切換)
安裝類型	具通孔