



# 截止閥

## HE-N3/4-LO

料號: 197131

FESTO



### 技術參數

特性	值
密封原理	軟性
排氣功能	不可節流
嚮導類型	直接
操作壓力	1 ... 10 bar
C 值	36.28 l/sbar
b 值	0.21
標準額定流量	8,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	具螺紋的
裝配位置	任何
流量方向	不可逆
產品重量	1,000 g
氣壓連接, 氣口 1	3/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	3/4 NPT
氣壓連接, 氣口 3	1 NPT
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	壓鑄鋁