


# 電接口 CPV18-GE-IB-8

料號: 197181  
將停止供貨的產品

FESTO



## 技術參數

| 特性               | 值   |
|------------------|---|
| CP子線擴展           | 是<br>16 個輸入<br>8 個輸出 ( 或16閥 )   |
| Fieldbus接口       | Sub-D, 9-pin, socket and plug   |
| 特殊驅動器的診斷         | CP 子線有模組缺失<br>短路/過載, 輸出<br>短路/過載, 輸入<br>低電壓, 閥島 (擴展部分)<br>低電壓, 輸出模組<br>低電壓, 感測器電源<br>低電壓, 閥島<br>通過外圍錯誤: |
| 配置支援             | CMD軟體的圖標  |
| 具擴展條的電磁線圈的最大數量   | 32  |
| 電磁線圈的最大數量        | 16  |
| 極性保護             | 用於所有工作電壓接口  |
| 附加功能             | 通過狀態位進行診斷 ( 輸入 )  |
| 傳輸速率             | 500, 2000 kBit/s<br>透過DIL開關進行調節   |
| 工作電壓範圍 DC        | 20.4 ... 26.4 V   |
| 最大輸出口數量          | 8<br>(16 種電磁線圈已取消 )   |
| 最大輸入口數量          | 16  |
| 額定工作電壓 DC        | 24 V  |
| 能源不足緩衝           | 10 ms   |
| 殘餘波動             | 4 Vss   |
| 額定工作電壓時的電流消耗, 負載 | 取決於閥的類型   |
| 額定操作壓力時的電流消耗     | Electronics: <= 200 mA<br>感測器電源: 取決於感測器   |
| 儲藏溫度             | -20 ... 70 °C   |
| 防護等級             | IP65  |
| 環境溫度             | -5 ... 50 °C  |
| 授權               | c UL us - Recognized (OL)   |
| 輸出的最大數據位數        | 32  |
| 輸入的最大數據位數        | 32  |
| Fieldbus認證       | Interbus 集合   |
| 電氣絕緣, fieldbus接口 | 光電耦合器   |
| fieldbus接口的注意事項  | 遠程匯流排   |
| 特殊總線的LED顯示       | BA: 匯流排處於活躍狀態<br>RC: Remotebus Check<br>RD: Remotebus Disable<br>UL: Interbus 接口的工作電源                   |
| 特殊產品的LED顯示       | 12/14: 閥的切換狀態<br>診斷: 短路, 負載電源, 感測器電源, 設置錯誤<br>Pow: 操作電壓和負載電源  |
| Material cover   | PA-加強   |
| Material seals   | CR<br>NBR   |
| Material housing | 壓鑄鋁   |
| 材料備註             | 符合 RoHS   |