

氣路板模組 MHA1-PR4-3-M3-PI-D9

料號: 197238

FESTO

具基座插頭和電Multi-pin插頭, 用於底座閥 MHA1-...-PI



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 閥位的最大數量 | 4 |
| 操作壓力 | 0 ... 8 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 底座的安裝方法 | 具通孔 |
| 閥的安裝方式 | 具內 (母) 螺紋 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | M7 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | M3 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | M7 |
| Material of connecting plate | 鍛造鋁合金 |