


倍力氣壓缸 ADVUT-63x2- -A-P-A-S6


產品代號: 197303

FESTO

用於近接式感測, 抗焊接型設計結構
該產品採用FUA-...型法蘭安裝時必須固定在在氣接口端蓋
將淘汰的產品, 供貨至 2010.



代表範例



技術參數

特性	值
行程	1 ... 150 mm
活塞直徑	63 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
操作模式	雙作用
活塞桿末端	陽螺紋
設計結構	活塞 活塞桿 型材缸筒
位置檢測	用於近接式感測器
多樣型	耐熱密封型, 溫度達 150°C
工作壓力	0.9 ... 10 bar
工作介質	乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	0 ... 120 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	1,682 N
6 bar時的理論作用力, 進程	3,552 N
安裝類型	可選 具附件 具有內 (陰) 螺紋
氣壓連接	G1/8
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金 陽極氧化處理
密封件的材料訊息	FPM
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金 光滑處理
活塞桿的材料訊息	高合金鋼