

耳軸安裝件 CRLMC-50

訂貨編號: 197322

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	50
基於標準	ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...80 °C
產品重量	254 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	電解拋光 高合金鋼
軸承材料	聚合物