


# 閥島 MH1

料號: 197334

FESTO

具小型閥.



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性                    | 值   |
|-----------------------|---|
| 閥功能                   | 2/2 常閉, 單穩態<br>3/2 常閉, 單穩態<br>3/2 常開, 單穩態 |
| 閥尺寸                   | 10 mm                                     |
| 最大標準額定流量              | 10 l/min at 10 mm                         |
| 操作壓力                  | -0.9 ... 8 bar                            |
| 授權                    | c UL us - Recognized (OL)                 |
| CE 符號 (參見符合的標準)       | in accordance with EU RoHS directive      |
| 認證核發部門                | UL MH19482                                |
| 額定尺寸                  | 0.9 mm                                    |
| 排氣功能                  | 可節流                                       |
| 密封原理                  | 軟性  |
| 設計結構                  | 具彈簧復位的提升閥                                 |
| 復位類型                  | 機械彈簧                                      |
| 嚮導類型                  | 直接  |
| Signal status display | LED                                       |
| 適合真空                  | 是   |
| 額定工作電壓, AC            | 24 V                                      |
| 額定工作電壓 DC             | 24 V<br>5 V<br>12 V                       |
| 操作介質                  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]             |
| 注意: 操作和嚮導介質           | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                        |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 1 - Low corrosion stress                  |
| PWIS conformity       | VDMA24364-B2-L                            |
| 介質溫度                  | -5 ... 40 °C                              |
| 防護等級                  | IP40<br>IP65                              |
| 環境溫度                  | -5 ... 40 °C                              |
| 電氣連接                  | 個別連接<br>Multi-pin插頭                       |
| 材料備註                  | 符合 RoHS                                   |
| 驅動類型                  | 電動  |
| 閥位的最大數量               | 24  |
| 閥島結構                  | 固定網格                                      |