



電磁閥

MHP2-M5H-3/2G-M5-TC

產品代號: 197433

FESTO

帶氣接頭的板式閥,可單獨或氣路板式安裝,快速切換,在頂端帶有插頭連接
將停止供貨, 截至日期2007



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------------------|--|
| 閥功能 | 3/2 geschlossen monostabil |
| 驅動類型 | 電氣的 |
| 寬度 | 10 mm |
| 標準額定流量 | 100 l/min |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss | M5 |
| Betriebsspannung | 12V DC |
| 工作壓力 | -0.9 ... 8 bar |
| 設計結構 | 耐壓的提動閥 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 防護等級 | IP40 |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| 額定尺寸 | 2 mm |
| 寬度尺寸 | 14 mm |
| 排氣功能 | 可節流 |
| 密封原則 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 手控裝置 | 推 |
| 先導類型 | 直接 |
| 流動方向 | reversibel mit Einschränkungen |
| 最大切換頻率 | 130 Hz |
| 切換時間, 關閉 | 7 ms |
| 切換時間, 打開 | 7 ms |
| 持續通電率 | 100% |
| 線圈的特性參數 | 12V DC: 2,88W |
| 許用壓力波動 | +/- 10 % |
| 工作介質 | 過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度40 此 過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 40 此 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 介質溫度 | -5 ... 40 °C |
| 環境溫度 | -5 ... 40 °C |
| 產品重量 | 50 g |
| 安裝類型 | 在底座上 |
| 氣動連接, 氣口 1 | 底座 |
| 氣動連接, 氣口 2 | M5 |
| 氣動連接, 氣口 3 | 底座 |
| 材料備注 | 不含有黃銅和PTFE |
| 密封件的材料信息 | HNBR NBR |
| 外殼的材料信息 | 牙鑄鋅 有鍍層 |
| 螺釘的材料數據 | 鋼 經過電鍍 |