

消音器 UO-1/4

訂貨編號: 197584

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
結構特點	開放式消音器
工作壓力	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	8 g
氣動介面	G1/4
液壓緩衝器插件的材料	PE
旋入螺釘的材料	PE
材料說明	RoHS 合規