

# 螺旋形塑料氣管

## PUN-4X0,75-S-0,5-SW

料號: 197602

FESTO

高彈性, 具有高度耐水解能力



### 技術參數

| 特性              | 值   |
|-----------------|---|
| 工作長度            | 0.5 m   |
| 外徑              | 4 mm  |
| 模塊長度            | 0.184 m   |
| 內徑              | 2.6 mm  |
| 線圈直徑            | 25 mm   |
| 繞線圈數            | 20  |
| 溫度取決於操作壓力       | -0.95 ... 10 bar  |
| 授權              | TÜV   |
| 認證核發部門          | B 013277 0506 00  |
| 操作介質            | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L  |
| 環境溫度            | -35 ... 60 °C   |
| 產品重量            | 13 g  |
| 氣壓連接            | For push-in connector outside diameter 4 mm<br>用於倒鉤接頭內徑 3 mm 具螺母<br>用於倒鉤接頭內徑 3 mm |
| 顏色              | 黑色  |
| 肖氏硬度            | D 52 +/-3   |
| Material tubing | TPE-U(PU)   |