

DUO螺旋塑料管 PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

料號: 197626

FESTO

高彈性，具有高度耐水解能力



技術參數

特性	值
工作長度	1 m
外徑	10 mm
模塊長度	0.41 m
內徑	7 mm
線圈直徑	80 mm
繞線圈數	9.5
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 10 bar
授權	TÜV
認證核發部門	B 013277 0506 00
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-35 ... 60 °C
產品重量	220 g
氣壓連接	For push-in connector outside diameter 10 mm
顏色	藍色/黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)