


# 閥島 CDVI5.0

料號: 197648

FESTO

閥島 CDVI, 潔淨設計.



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態 3/2 常開/常閉, 單穩態 3/2 常開, 單穩態 2/2 常開, 單穩態 2/2 常閉, 單穩態 5/3 封閉 5/3 排氣 5/3 加壓 5/2 雙穩態 2x3/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常開, 單穩態 5/2 單穩態
閥尺寸	24 mm
最大標準額定流量	650 l/min at 24 mm
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
授權	C-Tick
基於標準	ISO 14159 EN 1672-2
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	3
介質溫度	-5 ... 50 °C
防護等級	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
電氣連接	Multi-pin插頭 Fieldbus
切換位置指示器	LED
材料備註	符合 RoHS
驅動類型	電動
電氣 I/O 系統	是
閥島型號	15
閥位的最大數量	16
閥島結構	模組化