

螺旋形塑料氣管

PPS-6-7,5-1/4-BL

料號: 19796

FESTO

具有2個可旋轉的接頭以及密封圈, 聚酰胺材料 (不可用於食品行業)



技術參數

特性	值
工作長度	7.5 m
外徑	7.8 mm
模塊長度	0.43 m
內徑	6.2 mm
線圈直徑	75 mm
繞線圈數	43
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 17.2 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 ... 80 °C
額定鎖緊扭矩	11 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	298 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/4
氣壓連接, 氣口 2	外螺紋 G1/4
顏色	藍色
Material of connecting thread	黃銅
材料備註	符合 RoHS
Material buckling protection	鋼 經過電鍍
Material tubing	多醯胺 12