


電接口 CPV18-GE-CC-8

料號: 197969
將停止供貨的產品

FESTO



技術參數

特性	值
每個從控器的站點數量	1個站點 固定設置
CP子線擴展	是 16 個輸入
Fieldbus接口	選配 - 5-pin 螺紋介面條 - Sub-D, 9-pin, socket
特殊驅動器的診斷	CP 子線有模組缺失 短路/過載, 輸入 Remote Ready 低電壓, 感測器電源 低電壓, 閥島 通過狀態位元:
通訊類型	循環式通訊
電磁線圈的最大數量	16
參數配置	使用開關模組保持/清除
極性保護	用於所有工作電壓接口
附加功能	在位元範圍中(Rx)的8位系統狀態
傳輸速率	156 Kbps ... 10 Mbps 透過開關模組調節
工作電壓範圍 DC	20.4 ... 26.4 V
最大輸出口數量	無
最大輸入口數量	16
額定工作電壓 DC	24 V
能源不足緩衝	20 ms
額定工作電壓時的電流消耗, 負載	取決於閥的類型
額定操作壓力時的電流消耗	Electronics: <= 200 mA 感測器電源: 取決於感測器
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP20 IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
編址範圍	1 ... 64 透過開關模組調節
電氣絕緣, fieldbus接口	光電耦合器
特殊總線的LED顯示	Pow/Err: 操作電壓/通訊故障 運行: 通訊 OK
特殊產品的LED顯示	12/14: 閥的切換狀態
產品ID	Machine Type: 0x3C
Material cover	PA-加強
Material seals	CR NBR
Material housing	壓鑄鋁
材料備註	符合 RoHS