


轉接組件

DHAA-G-Q11-16-B6-14-20

料號: 2019271

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
安裝類型	具通孔和螺釘 具對心軸套
材料備註	符合 RoHS
Material adapter plate	鋁 電鍍
Material screws	鋼 經過電鍍
Material centering pins	鋼