

# 旋轉分氣塊 GF-1/4

訂貨編號: 2094

FESTO



## 資料表

特性	值
公稱通徑	11.5 mm
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
最大轉速	300 1/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G1/4
氣動介面，氣口 2	內螺紋 G1/4
材料說明	RoHS 合規