


# 旋轉分氣塊

GF-3/8

料號: 2095

FESTO

具1個固定氣源輸入和4個可旋轉輸出



## 技術參數

特性	值
額定尺寸	15 mm
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
最高速度	300 1/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G3/8
氣壓連接, 氣口 2	內螺紋 G3/8
材料備註	符合 RoHS