


單向節流閥 GR-1/4

訂貨編號: 2101

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|------------------------|---|
| 閥功能 | 單向節流功能 |
| 氣動介面, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣動介面, 氣口 2 | G1/4 |
| 調節元件 | 滾花螺絲 |
| 安裝方式 | 管式安裝 |
| 流量控制方向上的標準標稱流量 | 370 l/min |
| 封鎖方向上的標準標稱流量 | 150 l/min |
| 工作壓力 | 0.5 bar...10 bar |
| 環境溫度 | -20 °C...75 °C |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 |
| 防爆 | 必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX) |
| 安裝位置 | 可選 |
| 流量控制方向上的標準流量 6 → 0 bar | 570 l/min |
| 止回方向上的標準流量 6 → 0 bar | 340 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -20 °C...75 °C |
| 產品重量 | 80 g |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |

| 特性 | 值 |
|--------|---------|
| 調節螺絲材質 | 鋼 鍍鋅 |