

快速連接插座 KD4-3/8-A

訂貨編號: 2144

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------------|
| 公稱通徑 | 10 mm |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...12 bar |
| 標準標稱流量 | 1274 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 標稱扭矩 | 21.5 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 15% |
| 產品重量 | 62 g |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 G3/8 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |