

塑料氣管 PL-6-NT

料號: 2237

FESTO

用於 CK 和 N 接頭 (可用於食品加工行業)
最高工作壓力是指最高溫度時的工作壓力.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|---|
| 外徑 | 8.4 mm |
| 與流量相關的彎曲半徑 | 39 mm |
| 內徑 | 6 mm |
| 溫度取決於操作壓力 | -0.95 ... 9 bar |
| 操作介質 | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 可用於食品行業 | FDA 2002/72/EG |
| 環境溫度 | -30 ... 60 °C |
| 授權 | TÜV |
| 產品重量視長度而定 | 0.025 kg/m |
| 顏色 | 中性 |
| 肖氏硬度 | D 42 +/-3 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS |
| 氣管的材料訊息 | PE |