


電源組 CACN-3A-7-10

料號: 2247684
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
寬度	125 mm
高度	130 mm
長度	157 mm
裝配位置	自由對流
主氣源	單相
輸入電流	5,1 - 2,3 A
額定輸出電壓DC	48 V
額定輸出電流	10 A
輸入電壓範圍AC	100 ... 240 V
能源不足緩衝	50 ms
線頻率	45 ... 65 Hz
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-40 ... 85 °C
相對空氣濕度	95 %
防護等級	IP20
環境溫度	-25 ... 70 °C
產品重量	2,800 g
安裝類型	具頂部導軌
材料備註	符合 RoHS