

軸配件

EAMM-A-D60-60H-S1

料號: 2256697

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
無負載時的驅動扭矩	1 Nm
可傳遞扭矩	17 Nm
產品重量	1,250 g
Interface code, actuator	D60A D60B
Interface code, motor in	60H
材料備註	符合 RoHS