


軸向安裝套件 EAMM-A-D60-70A-S1

訂貨編號: 2256699

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...60 °C
可傳遞的扭矩	17 Nm
產品重量	750 g
介面代碼, 驅動器	D60A D60B
介面代碼, 馬達輸入	70A
材料說明	RoHS 合規