

連接電纜 NEBV-C-S1WA25HS-K-10-N-LE25-S10

訂貨編號: 2265133

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	DIN 47100
電纜標識	不具有標籤支架
連接頻率	50
產品重量	1660 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	25
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	25
電氣介面 1, 安裝類型	2x 螺絲 4-40 UNC 具密封件
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	25
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	2.6 A
保護導線介面	不可用
電纜長度	10 m
電纜特徵	標準
彎曲半徑, 固定電纜	41 mm
彎曲半徑, 移動電纜	122 mm
電纜直徑	10.2 mm
電纜直徑公差	± 0.25 mm
電纜結構	25 x 0.34 mm ²
標稱導線橫切面積	0.34 mm ²
防護等級	IP65 IP67 IP69K
防護等級說明	在組裝好的狀態下

特性	值
特徵	易清洗
環境溫度	-5 °C...60 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...60 °C
儲存溫度	-20 °C...40 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	加強型聚醯胺
外殼顏色	灰色
螺絲材料	不鏽鋼
密封件材質	EPDM
電觸頭材料	鍍金青銅
絕緣護套材料	PVC