


# 齒輪箱 EMGA-40-P-G5-EAS-40

料號: 2297685

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



## 技術參數

| 特性                                | 值                       |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Gear unit flange size             | 40 mm                   |
| Motor flange size                 | 40 mm                   |
| 扭轉時的反衝                            | 0.25 deg                |
| 齒輪單元類型                            | 軌道齒輪組                   |
| 齒輪單位比率                            | 5:1                     |
| 最大輸入速度                            | 18,000 1/min            |
| 齒輪單位的操作溫度                         | -25 ... 90 °C           |
| PWIS conformity                   | VDMA24364-B2-L          |
| 防護等級                              | IP54                    |
| 連續輸出扭矩                            | 14 Nm                   |
| 齒輪單元的質量慣性矩                        | 0.019 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. output torque                | 22 Nm                   |
| 最大功效                              | 98 %                    |
| 抗扭力                               | 1 Nm/arcmin             |
| 產品重量                              | 350 g                   |
| Gear unit interface, output shaft | 40G                     |
| Gear unit interface, drive shaft  | 40P                     |
| 材料備註                              | 符合 RoHS                 |