


# 減速機 EMGA-80-P-G3-EAS-80

訂貨編號: 2297690

FESTO



## 資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	80 mm
馬達安裝法蘭尺寸	80 mm
扭轉間隙	0.12 deg
減速機類型	行星齒輪
齒輪比	3:1
最大驅動速度	7000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	85 Nm
減速機的慣性動量	0.77 kgcm <sup>2</sup>
最大輸出扭矩	136 Nm
最大效率	98 %
抗扭剛度	6 Nm/arcmin
產品重量	2000 g
減速機介面, 輸出軸	80G
減速機介面, 驅動軸	80P
材料說明	RoHS 合規