

# 消音器 U-3/8

訂貨編號: 2309

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
到大氣的流量	6000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:..]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓度	82 dB(A)
環境溫度	-10 °C...70 °C
產品重量	29.6 g
氣動介面	G3/8
液壓緩衝器插件的材料	PE
材料說明	RoHS 合規