


# 擺動氣缸 DRRD-12-180-FH-Y9A

訂貨編號: 2399248

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	12
緩衝角度	48 deg
設定兩側旋轉角的範圍	+10/-100 度
擺角	180 deg
緩衝	內部液壓緩衝墊，正常型
安裝位置	可選
結構特點	齒輪齒條
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-10 °C...60 °C
6bar 時理論扭矩	0.8 Nm
允許的轉動慣量	0.03 kgm <sup>2</sup>
產品重量	385 g
安裝方式	是否要： 具通孔 透過內螺紋安裝
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
驅動軸材料	高合金不鏽鋼
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金 光滑陽極氧化處理