


精密減壓閥 LRP-7.0-6

訂貨編號: 2418761

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
系列	LR
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	可選
結構特點	嚮導式膜片精密控制閥
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/8 準備
工作壓力	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
壓力調整範圍	0.1 bar...6 bar
最大壓力遲滯	0.02 bar
標準標稱流量	240 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	200 g
安裝方式	面板式安裝 管式安裝 具有附件
壓力錶連接介面	G1/8
氣動介面, 氣口 1	用於直徑為 7 mm 的底座
氣動介面, 氣口 2	用於直徑為 7 mm 的氣路板
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁

特性	值
膜片材質	NBR