

夾緊軸套 EAMH-60-9-C18.1

訂貨編號: 2428518

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|------------------------|
| 尺寸 | 60 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 最大轉速 | 6000 1/min |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 儲存溫度 | -25 °C...60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95% |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 慣性動量 | 1.42 kgmm ² |
| 產品重量 | 32 g |
| 材料說明 | RoHS 合規 |