

# 衛生級蝶閥


## VZFB-D-40-WW-V4V4E

料號: 2464098  
將停止供貨的產品

FESTO

Nominal width DN40, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4404.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



### 技術參數

特性	值
設計結構	2位碟片閥
驅動類型	手動
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	焊接的端部/焊接的端部
額定直徑 DN	40
流量方向	可反向
製程閥的額定壓力	10
驅動扭矩	10 Nm
基於標準	DIN 11851
介質	水 中性液體
介質溫度	-10 ... 120 °C
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
Food-safe	See Supplementary material information
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
外殼的材料編號	1.4404
Material disc	高合金鋼, 耐腐蝕
光碟的材料編號	1.4404
Material shaft	高合金鋼, 耐腐蝕
軸的材料編號	1.4404
產品重量	1,100 g
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress