


油壓緩衝器

DYSC-20-18-Y1F

料號: 2479149

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	20
行程	18 mm
緩衝	自調節
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	3 m/s
復位時間短	0.3 s
復位時間長	1 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
緩衝長度	16 mm
最大制動力	3,000 N
單位行程的最大能量消耗	38 J
每小時的最大能源消耗	80,000 J
最大殘餘能量	0.32 J
復位力	10 N
產品重量	370 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鋼, 鍍鋅
Material piston rod	高合金鋼