


計數器軸承  
EAMG-U1-70  
料號: 2598638

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	70
裝配位置	任何
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	74 g
材料備註	符合 RoHS