

擋塊組件 EADP-ES-R3-16

訂貨編號: 2715501

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	16
旋轉角度調節範圍	0 deg...325 deg
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...50 °C
慣性動量 J0	0.35 kgcm ²
產品重量	100 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	鈹青銅, 鍍鎳
法蘭材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
支架材質	精製鋁合金 陽極氧化處理