


底座

VABP-S1-2V1G-G38-2

料號: 2738671

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	54 mm
Function port 32	G1/4
Function port 34	G1/4
氣壓接口 22	底座 G3/8
Pneumatic port 44	底座 G3/8
裝配位置	任何
操作壓力	0 ... 16 bar
標準額定流量	2,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	1,950 g
嚮導氣口 14	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G3/8
氣壓連接, 氣口 4	G3/8
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金
Material o-ring	NBR
Material screws	鋼