

平行組件 EAMM-U-70-D32-52B/C-96-S1

料號: 2781778

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

特性	值
尺寸	70
裝配位置	任何
齒輪單位比率	1:1
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	118 kgmm ²
無負載時的驅動扭矩	0.18 Nm
可傳遞扭矩	7 Nm
產品重量	1,820 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	52B 52C
材料備註	符合 RoHS