

# 平行組件 EAMM-U-145-D100-120G-188

料號: 2803620

FESTO

Suitable for electric drives.



## 技術參數

特性	值
尺寸	145
裝配位置	任何
齒輪單位比率	1:1
最高速度	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	2,270 kgmm <sup>2</sup>
無負載時的驅動扭矩	2 Nm
可傳遞扭矩	50 Nm
產品重量	12,000 g
Interface code, actuator	D100B
Interface code, motor in	120G
材料備註	符合 RoHS