


# 波紋吸盤組件

## EADB-V2-50-S101-200

料號: 2828840

FESTO



### 技術參數

| 特性                          | 值                         |
|-----------------------------|---------------------------|
| 外徑                          | 93 mm                     |
| 尺寸                          | 50                        |
| 行程範圍                        | 101 ... 200 mm            |
| 活塞桿擴展                       | 70 mm                     |
| 設計                          | 圓形                        |
| 裝配位置                        | 任何                        |
| 設計結構                        | 氣囊組件<br>具管道排氣             |
| 耐腐蝕等級 CRC                   | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity             | VDMA24364-B2-L            |
| 對介質的抗性                      | 灰塵<br>碎屑<br>油<br>油脂<br>汽油 |
| 防護等級                        | IP65<br>符合 IEC 60529      |
| 環境溫度                        | -10 ... 80 °C             |
| 運動質量                        | 164 g                     |
| 產品重量                        | 261 g                     |
| 安裝類型                        | 插上式<br>具螺紋針腳              |
| 氣壓連接                        | G1/4                      |
| 材料備註                        | 符合 RoHS                   |
| Material adapter components | 鍛造鋁合金<br>電鍍               |
| Material seals              | NBR                       |
| Material bellows            | NBR                       |
| Material threaded pin       | 高合金鋼, 耐腐蝕                 |