

T形快插接頭 NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

料號: 2839846

FESTO



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
安裝類型	具螺紋的
產品重量	28 g
電氣連接 1	直式插座, M12x1, 5-pin, A編碼
電氣連接 2	Straight plug, M12x1, 2-pin, A-coded
Electrical connection 3	Straight plug connector, M12, 3-pin, A
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
浪湧強度	1.5 kV
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
Material of union nut	牙鑄鋅 鍍鎳
Material seals	FPM
Material electrical contact	銅合金 鍍金