


# 連接塊 MRS-4

料號: 2844348

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	4
閥位的最大數量	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩, 閥安裝	2.5 Nm
最大緊固扭矩, 牆面安裝	4 Nm
產品重量	650 g
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鍛造鋁合金